



Coup de poing Ø40 pousser-tirer coupure d'urgence IP69 Osmoz composable - noir

REF. 0 238 76

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coup de poing à accrochage

Pousser-tirer coupure d'urgence IP 69

- Noir - Ø40

Caractéristiques générales

Osmoz composables : têtes non lumineuses - auxiliaires de commande et de signalisation

Equipées d'une bague de serrage

Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de déverrouillage	déverrouillage par traction	Adapté à l'éclairage	Non
Couleur du bouton	noir	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Diamètre de trou	22.5 mm	Classe de protection (IP)	IP66
Type de lentille	rond	Fonction de commutation encliquetable	Oui
Diamètre du bouchon	40 mm	A rappel	Non
Sans halogène	Oui	Avec bague frontale	Non
Adapté à un arrêt d'urgence	Non	Température de stockage	-40 - 70 °C
Type de bouton	haut	Degré de protection (NEMA)	4X