



Traversée de paroi pour goulottes DLP monobloc largeur 80mm à 150mm - blanc

REF. 0 106 98

DLP

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

- Traversée de paroi pour goulotte DLP monobloc
- Compatible avec les goulottes DLP universelle de 80 à 150mm
- Assure la finition entre la goulotte et le mur en cas de traversée de paroi

Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

Les + utilisation

Permet d'assurer une finition élégante entre le mur et la goulotte

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	150 mm
Profondeur	65 mm
Modèle	asymétrique
Type de montage du canal	mur
Matériau	plastique
Qualité du matériau	autre
Sans halogène	Oui
Traitement de surface	non traité
Couleur	blanc
Numéro RAL	9003