

Coffret pivotant 19pouces livré monté Linkeo capacité 15U - 758x600x600mm

REF. 6 462 23



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	345.87 dm ³
Poids	42000 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coffrets pivotants Linkeo 19" Linkeo

- Composé de :
- socle (fixation murale), pouvant recevoir un PDU 19"
- corps pivotant permettant un libre accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance. Sens pivotant réversible
- Livré monté
- Profondeur 610 mm
- Capacité : 15 U
- Hauteur : 738 mm
- Largeur : 550 mm
- Charge admissible : 45 kg

Caractéristiques Générales

Coffrets Linkeo 19" et 10"

- IP 20 - IK 08
- Equipés de :
- porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
- 2 montants 19" réglables en profondeur avec marquage des U
- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)
- 1 balai pour entrée de câble
- ouïes hautes pour ventilation naturelle
- Livrés avec kit de mise à la masse
- Gris anthracite RAL 7016