



## Cartouche industrielle cylindrique typegG 22x58mm sans perceur - 25A

REF. 0 153 25

LEGRAND

6,92 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

**22 x 58**

Calibre : 25 A

Tension ~ : 500 V

Pouvoir de coupure : 100000 A

#### Caractéristiques Générales

##### Cartouches industrielles cylindriques - type gG

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200