

## Pack de démarrage Céliane with Netatmo pour connecter son logement avec assistant vocal



REF. 0 677 20

CÉLIANE WITH  
NETATMO

LEGRAND



### INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et contrôler les consommations

- **Prise Control** : Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée. Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum. Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- **Commande générale sans fil Départ/Arrivée** : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control. Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans. Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- **Interrupteur connecté (avec option variateur)** : Sans neutre, 5W-300W, livré avec un compensateur. Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED. Mode variation activable depuis l'App. Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App
- **Commande sans fil d'éclairage et de prises** : Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée ou micromodule connecté). Voyant LED avec indicateur de batterie faible. Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Blanc

### Avantages

Commandez simplement votre maison avec les produits Céliane with Netatmo par la voix (via apple Siri et Google Home). En disant simplement "Je m'en vais" ou "Bonne nuit" à votre smartphone, vous pouvez éteindre simultanément toutes les lumières, éteindre les produits électroménagers sélectionnés et fermer tous les volets roulants

Une fois installée au mur, la commande générale départ/arrivée sans fil dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

Une seule prise relais est nécessaire pour connecter son logement. Elle est vendue exclusivement dans le pack de démarrage connecté. Par défaut, le scénario départ de la commande générale sans fil éteint toutes les lumières. Les produits Céliane with Netatmo fonctionnent avec iOS, Android, apple HomeKit et Google Home

### Les + installation

La prise Control Céliane with Netatmo s'installe facilement à la place d'une prise standard existante. L'interrupteur (avec option variateur) s'installe facilement à la place d'un interrupteur existant et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm). Fixation à griffes ou à vis possible. Il est nécessaire d'installer le compensateur fourni sur la lampe

### Les + utilisation

Contrôlez par la voix vos éclairages et appareils électriques via un assistant vocal

### Recommandations / restrictions d'usages

Une connexion WiFi via votre box Internet est requise

### Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions™ connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les

commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX	Non	Type de borne	borne automatique
Système de bus KNX-radio	Non	Nombre de borniers	3
Système de bus radio	Oui	Capacité des bornes	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Système de bus LON	Non	Type de connexion	Cable
Système de bus Powernet	Non	Equipé d'un porte étiquette	Non
Autres systèmes de bus	Zigbee	Equipé de prise(s) USB	Non
Radio bidirectionnelle	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Modèle	interface multiple	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Type de montage	encastré	Adressable	Non
Protection contre le démontage	Non	Code CEI (Pack1)	CR2032
Avec affichage LED	Non	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	HB00039TA
Possibilité de mise à jour	Oui	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Tension de fonctionnement	240 - 240 V	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
Type de tension	AC	Nombre de Pack 1	2
Protocole	TCP/IP	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Dépendant du fournisseur	Non	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3 g
Visualisation	Oui	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Serveur Web	Non	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Interface radio	Oui	Objet connecté	Oui
Interface IR	Non	Type de communication	Réseau Wifi;Zigbee
Classe de protection (IP)	IP41	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store;Mac Apple Store
Résistance aux chocs (IK)	IK04	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C	Pilotable à la voix	Oui
Température de stockage	45 °C	Programmable	Oui
Courant d'alimentation	0.01 A	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui	Connectable par box Internet	Oui
Type de charge commandable	Universel	Assistants vocaux compatibles	Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant
Sans halogène	Oui	Nom de l'application	Home + Control
		Fonction d'usage du produit	Interface produits connectés