



Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge avec 2 voyant - montage en saillie

REF. 0 380 09

LEGRAND

Dispositif permettant, dans le cadre de la lutte contre l'incendie, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits et destiné à être manipulé par les services de secours

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge avec 2 voyants - Classe II - IK07 - IP44 - 230V~ - 12mA
- Dimensions : 125mm x 125mm x 71mm - 230V~ - 6A / 400V~ - 4,5A - 48V= - 1A / 24V= - 1,5A
- Equipé de :
 - porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (référence 001390)
 - 3 arrivées de câble pour presse étoupe ISO20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
 - 2 entrées par l'arrière du produit Ø20mm
 - 2 entrées latérales pour moulures 20mm x 12,5mm et 32mm x 12,5mm
 - 1 contact NF + 1 contact NO de pouvoirs de coupure 6A/230Vac, 4,5A/400Vac, 1A/48Vcc, 1,5A/24Vcc
- Signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED longue durée (1 vert + 1 rouge) à alimenter sous 230Vac - Coup de poing à accrochage, avec déverrouillage par clé n° 850
- En application de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes - Le décret 2010-2017 du 30/08/2010 relatif à la sécurité des travailleurs face aux risques électriques demande des dispositifs permettant en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion - Répond aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100

Les + installation

Montage en saillie - Encastrement possible avec boîtes Ø85mm

Recommandations / restrictions d'usages

Livré sans marteau (référence 038091)

Peut recevoir, en option, une carte à voyants 12V - 48V optionnelle, référence 038010 (tension continue) ou 038089 (tension alternative)

Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge - Le coffret de coupure d'urgence, destiné à être manipulé par le personnel de l'établissement, doit être de couleur jaune

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de déverrouillage	Déverrouillage par clé		
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1	Largeur	125 mm
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	Hauteur	125 mm
Classe de protection (IP)	IP44	Profondeur	71 mm
Mode de pose	Montage en saillie	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Avec éclairage	Non	Température d'utilisation /d'installation	-10-+55 °C
Tension d'alimentation de la lampe	230 V	Température de stockage	-10-+50 °C
Diamètre de trou	20 mm	Type de tension	AC
Type de raccordement du circuit auxiliaire	Raccordement à vis	Tension nominale (Un)	230-230 V
Diamètre du bouchon	20 mm	Capacité des bornes	1.5-1.5 mm ²
		EAN/Gencode	3245060380090

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref. Désignation.

0 380 60 Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets bris de glace et réserve de clés version carrée

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.