

Armoire de distribution à équiper XL³800 IP55 - 1995x700x225mm

REF. 0 204 54

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Armoires à équiper

Livrées avec socle, hauteur 100 mm

Livrées sans flancs latéraux

Largeur 700 mm

24 modules par rangée

Hauteur totale : 1995 mm

Hauteur plastronnable : 1800 mm

Largeur extérieure : 700 mm

Largeur utile : 600 mm

Profondeur : 225 mm

Caractéristiques Générales

XL³ 800 - armoires de distribution IP 55

IP 55 avec porte IK 08

Enveloppes métal

Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 630 A

Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s

Pour installation dans les ERP

Capacité 24 et 36 modules par rangée

RAL 7035 (socle RAL 7004)

Jumelage horizontal

Pour un usage intérieur en milieu industriel nécessitant un indice de protection élevé

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30

à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.