



Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité - tripolaire+OF - 25A

REF. 0 221 88

LEGRAND

164,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Permet la coupure, le sectionnement et le cadenassage

- Interrupteur sectionneur rotatif complet de proximité
- Tripolaire + OF - 25A - Boîtier jaune
- Boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position 0 d'un équipement situé à distance
- Applications :
 - coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée)
 - moteurs
 - machines fixes ou mobiles
 - climatiseurs

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition interrupteur général	Oui	Nombre de pôles	3
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui	Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	1
Finition interrupteur de sécurité	Oui	Nombre de contacts auxiliaires à fermeture	1
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Non	Commande motorisée en option	Non
Finition de l'inverseur	Non	Commande motorisée intégrée	Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	400 V	Déclencheur voltmétrique en option	Non
Tension de fonctionnement normale	690-690 V	Type de construction de l'appareil	appareil complet installé dans un boîtier
Courant permanent nominal Iu	25 A	Adapté à une fixation sur sol	Oui
Courant permanent nominal , CA-21, 400V	25 A	Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Non
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400V	5.5 kW	Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Courant nominal de courte durée admissible Icw	1 kA	Couleur de l'élément d'actionnement	rouge
Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V	7.5 kW	Finition de l'élément d'actionnement	poignée tournante courte
Puissance de commutation à 400V	10 kW	Verrouillable	Oui
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	10 kA	Type de raccordement du circuit principal	raccordement à vis
		Classe de protection (IP), face avant	IP65

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.