



## Cartouche industrielle à couteau typegG taille 00 - avec voyant - 50A

REF. 0 163 30

LEGRAND

20,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

- Cartouche industrielle à couteaux type gG (gL)
- Avec voyant - Taille 00
- Calibre 50A - Tension 500V
- Pouvoir de coupure 120000A
- Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

### Recommandations / restrictions d'usages

Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Taille de fusible selon IEC 60269	NH00
Type de tension	AC/DC
Courant nominal assigné	50 A
Tension assignée CA	500 V
Tension de fonctionnement CC	48 V
Capacité de coupure nominale	120 kA
Classe de fonctionnement	gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
Finition du voyant indicateur	percuteur

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*