



## Commande sans fils pour ajout de 4 scénarios pour installation connectée dooxie with Netatmo - blanc sans plaque

REF. 600091A

DOOXIE WITH  
NETATMO

LEGRAND

Finition Blanc

### INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie with Netatmo, la commande sans fils 4 scénarios permet d'ajouter 4 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- 4 boutons pour lancer 4 scénarios personnalisables depuis l'App Home + Control (Paramètres/Scénarios)
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Technologie radio 2,4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable

### Avantages

Intégration esthétique parfaite à l'ensemble de l'appareillage électrique du logement

### Les + installation

Extra plate, la commande sans fils 4 scénarios se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis - Elle est donc repositionnable - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement

### Les + utilisation

Choisissez dans l'App Home + Control les éclairages, volets roulants et appareils électriques que vous souhaitez contrôler via les scénarios 1, 2, 3 ou 4 et renommez-les !

### Recommandations / restrictions d'usages

A équiper d'une plaque de finition dooxie

Pour ajouter votre commande sans fils 4 scénarios à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté dooxie with Netatmo

### Information sur la gamme

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence radio	2400 MHz	Température de stockage	0-45 °C
Système Rollingcode	Oui	Neutre obligatoire	Non
Couverture	185 m	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Nombre de commandes	4	Couleur	Blanc
Avec émetteur radio manuel	Oui	Numéro RAL	9003
Contact à poussoir radio encastré	Oui	Sans halogène	Oui
Contact à poussoir radio en saillie	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Avec codeur radio	Oui	Mode de pose	Apparent/saillie
Classe de protection (IP)	IP40	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Couvercle de protection du clavier	Non	Objet connecté	Oui
Alimentation	Pile non-rechargeable	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Largeur hors tout	73 mm	Pilotable à la voix	Oui
Hauteur hors tout	73 mm	Programmable	Oui
Profondeur/longueur hors tout	12 mm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK04	Connectable par box Internet	Oui
Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
		EAN/Gencode	3414972322447