


## Plaque Céliane Métal 2 postes - finition Tungstène

REF. 0 689 72

CÉLIANE

LEGRAND



Finition Tungstène

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une plaque Collection Métal aux alliages brillants pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

- Plaque de couleur Céliane 2 postes
- Collection Métal : des alliages brillants et remarquables pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires
- Finition Tungstène
- Montage horizontal ou vertical
- A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

### Avantages

Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme

### Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

### Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	2	Sans halogène	Oui
Sens de montage	horizontal et vertical	Traitement antibactérien	Non
Nombre d'unités, horizontales	2	Traitement de surface	brossé
Nombre d'unités, verticales	1	Finition de la surface	brillant
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	4	Couleur	autre
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Transparent	Non
Nombre d'inserts pour interrupteurs	2	Avec couvercle à charnière	Non
Avec grille de montage	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Montage encastré	Oui	Résistance aux chocs	IK04
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Type de fixation	à clipser
Adapté à un canal d'allège	Non	Largeur	161 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Hauteur	82 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur	8.5 mm
Matériau	métal	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Qualité du matériau	aluminium	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
		Température de stockage	-10 - 70 °C