



Cartouche industrielle cylindrique type aM 14x51mm sans percuteur - 50A

REF. 0 140 50

LEGRAND

3,14 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

14 x 51

Sans percuteur

Surcalibrage non normalisé

Calibre : 50 A

Tension ~ : 500 V

Pouvoir de coupure : 100000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type aM

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200