



## Cartouche industrielle cylindrique type aM 14x51mm sans percuteur - 50A

REF. 0 140 50

3,00€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Marque    | Legrand               |
| Emballage | 10 unités             |
| Volume    | 0.161 dm <sup>3</sup> |
| Poids     | 200 g                 |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Véritas

**14 x 51**

- Sans percuteur
- Surcalibrage non normalisé
- Calibre : 50 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

#### Caractéristiques Générales

#### Cartouches industrielles cylindriques - type aM

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200