


Etrier de blindage pour bloc de jonction à vis ou ressort Viking3 pour câble diamètre 4mm à 13,5mm

REF. 0 375 31

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Viking3, accessoire de blindage pour bloc de jonction à vis et à ressort

- Etrier de blindage pour bloc de jonction Viking3 à vis et à ressort
- Pour câble Ø4mm à Ø13,5mm
- Montage :
 - par pivotement sur barreau collecteur 10x3mm référence 037534
 - par vis M4 (fournie) sur plaque
 - sur rail symétrique avec référence 036469

Les + utilisation

Permet un raccordement sûr et simple du blindage des câbles

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de câble admissible	4 - 13.5 mm
Type de montage	montage sur rail/direct
Finition du raccordement électrique	raccordement à ressort
Largeur	20 mm
Hauteur	31.4 mm
Température de fonctionnement	-5 - 40 °C
Finition antidéflagrante 'Ex e'	Oui