



## Porte métal pour armoire XL<sup>3</sup>800 largeur 660mm et hauteur 1950mm

REF. 0 212 54

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL<sup>3</sup>800 armoire de distribution IP43 IK08 avec kit et porte, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK07 sans porte - RAL7035

- Porte métal pour armoire de distribution XL<sup>3</sup>800
- Pour armoire :
  - hauteur 1950mm
  - largeur 660mm
- Livrée avec poignée
- Barillet interchangeable à commander séparément
- Distance entre le plastron et la porte métal : 67mm

### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans les ERP




### Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	porte de compartiment	Finition de la surface	laqué / peint
Finition porte à hublot	Non	Couleur	gris
Finition porte pour verrouillage de sectionneur	Non	Classe de protection (IP)	IP40
Largeur	1800 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK10
Hauteur	725 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Profondeur	60 mm	Température de stockage	-5 - 40 °C
Finition CEM	Non	Numéro RAL	7035
Matériau	acier	Sans halogène	Oui

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980285	TRINGLE POUR PORTE L1800 (LOT DE 2)	15,09	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.