

## Support pour appareils Hypra pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 130mm

REF. 0 109 00

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Support universel pour montage de prise industrielle sur goulotte monobloc avec couvercle 130mm

- Support pour montage de prise industrielle Hypra sur goulotte DLP monobloc
- Permet :
  - le montage sur la goulotte des prises industrielles plastique P17 en position horizontale ou verticale
  - le montage des prises Plexo encastré et Sagane Plexo
  - le montage des prises Plexo 20A et 32A IP44 IK08
- Livré avec
  - support industriel
  - plaque
  - 4 vis TC diamètre 4x20mm
  - 8 vis CS 3x19mm
- Plaque de finition blanc
- Support gris

#### Les + installation

Se visse sur la goulotte

#### Les + utilisation

Permet le montage de prise industrielle sur la goulotte monobloc avec couvercle de 130mm

#### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

#### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Couleur	blanc
Nombre d'unités	1	Numéro RAL (équivalent)	9003
Sens de montage	horizontal et vertical	Transparent	Non
Nombre d'unités, horizontales	1	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre d'unités, verticales	1	Classe de protection (IP)	autre
Montage encastré	Non	Résistance aux chocs	IK00
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Type de fixation	autre
Adapté à un canal d'allège	Oui	Largeur	135 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Hauteur	152 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur	16.5 mm
Matériau	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 60 °C
Qualité du matériau	autre	Température de stockage	-25 - 60 °C
Sans halogène	Oui	Essence du bois en latin	Non applicable
Traitement antibactérien	Non	Certification du bois (liste)	Non applicable
Traitement de surface	non traité	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Finition de la surface	brillant		