

Double chargeur USB Type-A dooxie 3A finition alu

REF. 6 004 43

DOOXIE

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Chargeurs 2 USB 230 V - 5 V=

Conformes à la directive IEC 62684-2011-01

Permettent le chargement de Powerbank, de tablettes, smartphones, MP3, MP4

Consommation en veille < 0,07 W classe II TBTS

S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini.

Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T

Livrés sans cordon

2 USB Type-A - 2,4 A/12 W

Alu

Caractéristiques Générales

dooxie™ composable - chargeurs USB et chargeur sans fil - induction

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier

A équiper de plaques

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie

Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.