



Art d'Arnould univers Epure poussoir 6A - acier satin

REF. 67515

ART D'ARNOULD

LEGRAND

Finition Epure Acier satin

INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Art d'Arnould Univers Epure Acier satin, une commande d'éclairage qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

- Poussoir 6A à levier cylindrique Art d'Arnould
- Univers Epure Acier satin
- Levier chromé
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Finition de la surface	Mat
Assemblage	Mécanisme complet avec plaque	Couleur	Gris
Modèle	Bouton-poussoir unique	Transparent	Non
Type de commande	Bascule/rocker	Zone de texte/surface d'inscription	Non
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	Impression	Sans
Version sans contact	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP21
Nombre de bascules d'actionnement	1	Résistance aux chocs	IK02
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Largeur d'appareil	80 mm
Nombre de pôles	1	Hauteur d'appareil	80 mm
Tension nominale	250 V	Profondeur d'appareil	51 mm
Courant nominal assigné	6 A	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Avec éclairage	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec lampe de signalisation	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Contact de report	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de raccordement	Borne à vis	Possible support IFTTT	Non
Type de montage	Encastré	Profondeur d'encastrement	30 mm
Type de fixation	Fixation à vis	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Matériau	Métal	Température de stockage	-10-70 °C
Qualité du matériau	Laiton	Type de tension	AC
Sans halogène	Oui	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Traitement antibactérien	Non	Section de câble	1.5-1.5 mm ²
Traitement de surface	Galvanisé	EAN/Gencode	3233620675151