



## Art d'Arnould univers Epure poussoir 6A - acier satin

REF. 67515

ART D'ARNOULD

LEGRAND

Finition Epure Acier satin

205,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Art d'Arnould Univers Epure Acier satin, une commande d'éclairage qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

- Poussoir 6A à levier cylindrique Art d'Arnould
- Univers Epure Acier satin
- Levier chromé
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b>	Mécanisme complet avec plaque	<b>Finition de la surface</b>	Mat
<b>Modèle</b>	Bouton-poussoir unique	<b>Couleur</b>	Gris
<b>Type de commande</b>	Bascule/rocker	<b>Transparent</b>	Non
<b>Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture</b>	1	<b>Zone de texte/surface d'inscription</b>	Non
<b>Version sans contact</b>	Non	<b>Impression</b>	Sans
<b>Nombre de bascules d'actionnement</b>	1	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP21
<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	2	<b>Résistance aux chocs</b>	IK02
<b>Nombre de pôles</b>	1	<b>Largeur d'appareil</b>	80 mm
<b>Tension nominale</b>	250 V	<b>Hauteur d'appareil</b>	80 mm
<b>Courant nominal assigné</b>	6 A	<b>Profondeur d'appareil</b>	51 mm
<b>Avec éclairage</b>	Non	<b>Profondeur min. de la boîte d'encastrement</b>	40 mm
<b>Avec lampe de signalisation</b>	Non	<b>Compatible avec Apple HomeKit</b>	Non
<b>Contact de report</b>	Non	<b>Compatible avec Google Assistant</b>	Non
<b>Type de raccordement</b>	Borne à vis	<b>Compatible avec Amazon Alexa</b>	Non
<b>Type de montage</b>	Encastré	<b>Possible support IFTTT</b>	Non
<b>Type de fixation</b>	Fixation à vis	<b>Profondeur d'encastrement</b>	30 mm
<b>Matériau</b>	Métal	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5-40 °C
<b>Qualité du matériau</b>	Laiton	<b>Température de stockage</b>	-10-70 °C
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Type de tension</b>	AC
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>Fréquence d'alimentation</b>	50-60 Hz
<b>Traitement de surface</b>	Galvanisé	<b>Section de câble</b>	1.5-1.5 mm <sup>2</sup>
		<b>EAN/Gencode</b>	3233620675151

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.