



Caméra Intérieure Intelligente et connectée Netatmo avec reconnaissance faciale et alerte sur smartphone - alu/or

REF. NSC-PRO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caméra Intérieure Intelligente Netatmo, pour être alerté en temps réel et capable d'agir en cas d'intrusion

- Caméra Intérieure Intelligente Netatmo composée de :
 - 1 Caméra Intérieure Intelligente finition Aluminium/Or
 - 1 carte MicroSD 8GB (incluse dans la caméra)
 - 1 câble USB
 - 1 adaptateur secteur + prise
- Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion au domicile grâce à la reconnaissance faciale - Différencie les inconnus, vos proches et les animaux - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l'App. Netatmo Security - Respecte la vie privée avec la possibilité de désactiver l'enregistrement des vidéos des proches
- Caméra full HD 1080p - Vision infra-rouge - Angle de vision : 130° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) ou RJ45 avec port Ethernet 10/100Mbps - Dimensions : 45x45x155mm
- Fonctionne avec l'App Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l'App Door Entry Classe300X de Legrand
- Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites - Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu'à 32Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Homekit, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés)

Avantages

Notifications intelligentes : Visage connu ou inconnu ? Mouvement anodin ? Grâce à la reconnaissance faciale et à l'envoi de notifications détaillées de la Caméra en cas de détection d'intrus, il est possible d'agir immédiatement, et seulement si nécessaire

Reception des notifications sélectionnées

Aucun abonnement : le stockage des vidéos, l'ensemble des fonctionnalités et les mises à jour de la Caméra sont accessibles gratuitement, tout le temps

Les + installation

Installation facile et rapide de la caméra

Les + utilisation

Alerte en temps réel sur smartphone, en cas d'intrusion - Personnalisation des notifications pour ne recevoir que les alertes utiles

Recommandations / restrictions d'usages

Le téléchargement et la configuration des App. Security et Door Entry requièrent un smartphone ou une tablette équipés des systèmes : OS 10 minimum ou Android 5.0 minimum

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Compatible avec Google Assistant	Oui
		Compatible avec Amazon Alexa	Oui
		Possible support IFTTT	Oui
Modèle	Standard (fixe)	Température d'utilisation /d'installation	-20-50 °C
Type de montage	Mur	Température de stockage	-20-50 °C
Lieu d'utilisation	Extérieur	Courant d'alimentation	0.02-0.14 A
Transmission	TCP/IP	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Power over Ethernet	Sans	Sans halogène	Oui
Système d'image	Autre	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Propriété du système d'image	Couleur	Section de câble	0.5-1.5 mm ²
Intensité de la couleur	10 Bit	Equipé d'un porte étiquette	Non
Taille de distance focale	300-30000 mm	Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Couleur	Noir	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Sans fil	Non	Entre axe de fixation verticale	55-95 mm
Finition de l'interface	Wi-Fi/WLAN	Entre axe de fixation horizontale	55-95 mm
Nombre de mégapixels	4	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Capacité de mémoire	8 GB-Go	Réglage du volume sonore	Non
Avec lentille	Oui	Adressable	Oui
Avec lampe IR	Oui	Type de caméra	Fixe
Portée d'infrarouge max.	15 m	Angle de vue de la caméra	100 °
Protection contre le vandalisme	Oui	Type de grade de communication	Non applicable
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui	Objet connecté	Oui
Champ de vue horizontal	90-100 °	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Champ de vue vertical	60-100 °	Pilotable à la voix	Oui
Puissance absorbée	10 W	Programmable	Oui
Tension d'alimentation	110-240 V	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Type de tension	AC	Connectable par box Internet	Oui
Hauteur	200 mm	Fonction d'usage du produit	Vidéosurveillance
Largeur	110 mm	EAN/Gencode	3700730502719
Profondeur	50 mm		
Compatible avec Apple HomeKit	Oui		