

**Angle extérieur variable pour plinthe DLPlus 80x20mm - blanc**

REF. 0 337 46

DLPLUS

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

DLPlus, cet angle permet la jonction en angle extérieur de deux morceaux de plinthe de même section et permet d'éviter la coupe d'onglet sur la plinthe

- Angle extérieur pour plinthe DLPlus
- Pour plinthes 80mm x 20mm
- Blanc - Variable de 60 degrés à 120 degrés
- Respect de l'indice de protection
- Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

**Les + installation**

Montage par clippage/vissage sur la plinthe (platine + capot)

**Les + utilisation**

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

**Information sur la gamme**

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Hauteur	20 mm	Traitement antibactérien	Non
Largeur	80 mm	Traitement de surface	non traité
Modèle	capot moulé	Adapté au maintien de fonction	Non
Angle	60 - 120 °	Type de fixation	encliquetable
Matériau	plastique	Couleur	blanc
Qualité du matériau	autre	Numéro RAL	9003
Sans halogène	Oui	Film de protection	Non