

Sonnerie forte puissance IP44 IK07 tension 24V~

REF. 0 414 16



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	2.38 dm ³
Poids	1013 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Sonneries forte puissance classe II

- Revêtement polyester anticorrosion
- Fonctionnement continu 200 h

A courant alternatif 50/60 Hz - IP 44 - IK 07

- Tension : 24 V ~
- Consommation : 360 mA
- Poids : 1 kg
- Niveau sonore à 1 m : 98 dB

Caractéristiques Générales

Signalisation sonore tertiaire