



Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge - montage en saillie

REF. 0 380 03

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dispositif permettant, dans le cadre de la lutte contre l'incendie, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits et destiné à être manipulé par les services de secours

- Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge - Sans voyant - Classe II - IK07
- Dimensions : 125mm x 125mm x 71mm - 230V~ - 6A / 400V~ - 4,5A - 48V= - 1A / 24V= - 1,5A
- Equipé de :
 - porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (référence 001390)
 - 3 arrivées de câble pour presse étoupe ISO20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
 - 2 entrées par l'arrière du produit Ø20mm
 - 2 entrées latérales pour moulures 20mm x 12,5mm et 32mm x 12,5mm
 - 1 contact NF + 1 contact NO de pouvoirs de coupure 6A/230Vac, 4,5A/400Vac, 1A/48Vcc, 1,5A/24Vcc
- Coup de poing à accrochage, avec déverrouillage par clé n°850
- En application de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes - Le décret 2010-2017 du 30/08/2010 relatif à la sécurité des travailleurs face aux risques électriques demande des dispositifs permettant en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion - Répond aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100

Les + installation

Montage en saillie - Encastrement possible avec boîtes Ø85mm

Recommandations / restrictions d'usages

Livré sans marteau (référence 038091)




Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge

Le coffret de coupure d'urgence, destiné à être manipulé par le personnel de l'établissement, doit être de couleur jaune

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de déverrouillage	Déverrouillage par clé
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Classe de protection (IP)	IP44
Type de montage	Encastré
Avec éclairage	Non
Diamètre de trou	20 mm
EAN/Gencode	3245060380038

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
0 380 60	Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets bris de glace et réserve de clés version carrée	56,93

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.