



## Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 - pousser-tourner

REF. 0 237 20

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.314 dm <sup>3</sup>
Poids	52 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Coup de poing à accrochage

#### Pousser - tourner IP 69

- Rouge - Ø40 (0 238 82 + 0 229 61)
- Coupure d'urgence - NF

#### Caractéristiques Générales

#### Osmoz complets : appareils non-lumineux - auxiliaires de commande et de signalisation

- Appareils complets composés de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
- Conformes à la norme IEC 60947-5-1