



## Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 - pousser-tourner

REF. 0 237 20

LEGRAND

38,06 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Coup de poing à accrochage

##### Pousser - tourner IP 69

- Rouge - Ø40 (0 238 82 + 0 229 61)
- Coupure d'urgence - NF

#### Caractéristiques Générales

##### Osmoz complets : appareils non-lumineux - auxiliaires de commande et de signalisation

- Appareils complets composés de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
- Conformés à la norme IEC 60947-5-1

##### Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.