



Interrupteur variateur Céliane universel 2 fils sans neutre 125W LED

REF. 067083A

CÉLIANE

LEGRAND

96,71 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Permet de commander les lampes 125W maximum de type dimmable, LEDs, halogènes, fluocompact du marché
- Avec réglage butée haute et basse d'éclairage
- Câblage 2 fils avec Neutre
- Encombrement réduit : compatible avec boîte profondeur 30mm
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Avantages

- Compatible avec un large panel de ampoules LEDs "Dimmable"

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Allie confort et économie d'énergie en contrôlant l'intensité lumineuse de la pièce

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Mécanisme seul	Tension de commande	110-230 V
Type de commande	Bouton-poussoir	Puissance nominale charge ohmique/résistive	3-125 W
Contrôle d'app via Bluetooth	Non	Puissance nominale de charge inductive	3-125 VA
Variation par coupure de début de phase	Oui	Puissance nominale de charge capacitive	3-125 VA
Variation par coupure de fin de phase	Oui	Puissance max. de commutation LED	125 W
Cablage en série	Non	Consommation d'énergie	0.3 W
Type de charge	Universel et LED	Type de connexion	Borne à vis
Commande auxiliaire possible	Oui	Section de câble	1.5-2.5 mm²
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui	Largeur d'appareil	45 mm
Utilisable avec un bouton-poussoir	Oui	Hauteur d'appareil	45 mm
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non	Profondeur d'appareil	41 mm
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Commande radio possible	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Commande infrarouge possible	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Luminosité min. contrôlable	Oui	Compatible IFTTT	Non
Mode de pose	Encastré	Profondeur d'encastrement	33 mm
Type de fixation	Fixation par clic	Température d'utilisation /d'installation	5-35 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	0-45 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Type de tension	AC
Sans halogène	Oui	Neutre obligatoire	Non
Couleur	Autre	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Transparent	Non	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20	Traitement antimicrobien	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK04	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Tension nominale (Un)	110-230 V	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Fréquence	50-60 Hz	EAN/Gencode	3414972365437

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.