

**Commande Mosaic pour VMC 2 modules - blanc**

REF. 0 994 15

MOSAIC

LEGRAND

Niveau   

Finition Blanc

VUE D'ENSEMBLE**Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une ventilation mécanique contrôlée**

- ✓ Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- ✓ Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
- ✓ A compléter d'une plaque de finition (non fournie)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	A équiper d'une plaque
Intensité	10 AX
Tension	250 V
Nombre de modules	2 modules
Dimensions	45 x 45 x 24 mm
Type de connexion	Bornes à connexion automatiques
Caractéristiques produit	Va-et-vient pour la commande directe de ventilation mécanique contrôlée
IP	31D
IK	04