

Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 310x240x124mm - gris RAL7035

REF. 0 920 82



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	2 unités
Volume	37 dm ³
Poids	3134 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Boîtes rectangulaires

310 x 240 x 124 mm

- Gris
- RAL 7035
- 24 embouts
- Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 40 mm

Caractéristiques Générales

Boîtes de dérivation Plexo™ - avec embouts à entrée directe, IP 55 - IK 07 - 750 °C

- IP 55 - IK 07 - 750 °C. Tenue au fil incandescent 750 °C (NF EN 60695-2-11)
- Utilisables comme boîtes de dérivation ou enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au public des ERP (art. EL 9)
- Température d'utilisation - 25 à + 40 °C
- Embouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø16 et câbles R02V. Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø >16
- Couvercle imperdable par lien déclipable entre boîte et couvercle sauf boîte 310 x 240 et 360 x 270
- Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I
- La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation