



Commande filaire BUS KNX Axolute avec 4 touches à 4 appuis à équiper d'une plaque et d'un support - anthracite

REF. HS4680KNX

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Bticino
Emballage	6 unités
Volume	1.346 dm ³
Poids	317 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Commandes filaires 4 touches - 4 appuis

- Livrées avec porte-étiquette pour repérage des touches

Version Axolute

- A équiper d'une plaque et d'un support
- Anthracite

Caractéristiques Générales

Programme Mosaic™ - solutions pour pilotage du bâtiment - commandes filaires BUS/KNX

- Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrées avec connecteur pour repiquage)
- La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
- Permettent la commande d'éclairage (on/off, variation, scénario, forçage), des volets roulants (montée, descente, stop), des stores et autres récepteurs
- Equipées de LEDs RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d'afficher les états des charges, et les retours d'états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes