

Plaque carrée dooxie 3 postes finition blanc

REF. 6 008 03

DOOXIE

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

- Plaque dooxie 3 postes carrée
- Finition Blanc
- Montage possible en horizontal et vertical
- À associer à un mécanisme dooxie

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement de surface	non traité
		Finition de la surface	brillant
Nombre d'unités	3	Couleur	blanc
Sens de montage	horizontal et vertical	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre d'unités, horizontales	3	Transparent	Non
Nombre d'unités, verticales	1	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre d'inserts pour interrupteurs	3	Classe de protection (IP)	IP20
Avec grille de montage	Non	Résistance aux chocs	IK04
Montage encastré	Oui	Type de fixation	à clipser
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Largeur	229 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Hauteur	87 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Profondeur	10 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Matériau	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Qualité du matériau	thermoplastique	Température de stockage	-25 - 60 °C
Sans halogène	Oui	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Traitement antibactérien	Non		