

**Conduit flexible rta polyamide LGP TR annelé tressé Ø intérieur  
42mm**

REF. 6 664 50

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Conduit pour système de conduits flexibles RTA polyamide : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la flexibilité

- Conduit flexible RTA polyamide LGP TR annelé tressé
- Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 42mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

<b>Diamètre nominal</b>	42 mm	<b>Couleur</b>	noir
<b>Diamètre externe</b>	50 mm	<b>Matériau de gaine</b>	tresse en acier inoxydable
<b>Diamètre intérieur</b>	42 mm	<b>Tenue à la flexion</b>	flexible
<b>Matériau</b>	autre	<b>A fente longitudinale</b>	Non
<b>Température d'utilisation</b>	-25 - 105 °C	<b>Fermant à clé (en deux parties)</b>	Non
<b>Classe de protection (IP)</b>	IP68	<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Protection contre l'incendie selon UL 94</b>	V2	<b>Homologation selon DIN EN 61386-23</b>	Non
<b>Résistant aux UV</b>	Non	<b>Homologation selon UR</b>	Non
<b>Résistant à l'huile</b>	Oui	<b>Homologation selon NF F 16-101</b>	Non
		<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	25 m