

Rallonge multiprise d'angle 16A 230V 4x2P+T Surface et cordon 1m - blanc

REF. 0 494 04

LEGRAND

**33,09 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Rallonge multiprise à fixer en angle permettant une optimisation de la place, idéale pour un bureau ou un plan de travail de cuisine

- Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T affleurantes standard franco-belge, 16A, 230V, 3680W.
- Produit fixable par vis ou par rubans adhésif
- Produit fixable par vis ou par rubans adhésif
- Installation en horizontale et en verticale
- Blanc

Avantages

Nouveauté: les multiprises sont équipés de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits.

Les + installation

Multiprise offrant plusieurs possibilités d'installation.

Les + utilisation

2 possibilités d'installation:- produit fixé (par vis non fournies ou par ruban adhésif fourni)- produit posé

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de boîtier	autre	Longueur d'alimentation	1 m
Nombre de prises norme française (type E)	4	Désignation NEMA	sans
Avec dispositif on/off	Non	Température d'utilisation	-5 - 35 °C
Interrupteur différentiel	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Filtre anti-parasite réseau	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Protection contre les surtensions	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Courant nominal	16 A	Possible support IFTTT	Non
Section de conducteur	1.5 mm ²	Largeur hors tout	82 mm
Avec couvercle	Non	Hauteur hors tout	295 mm
Matériau	plastique	Profondeur/longueur hors tout	70 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Température de stockage	-20 - 70 °C
Sans halogène	Oui	Type de tension	AC
Traitement antibactérien	Non	Tension d'alimentation	220 - 230 V
Traitement de surface	non traité	Neutre obligatoire	Oui
Finition de la surface	mat	précâblé	Oui
Couleur	blanc	Type de borne	Non applicable
Numéro RAL (équivalent)	9003	Equipé d'un porte étiquette	Non
Transparent	Non	Equipé de prise(s) USB	Non
Classe de protection (IP)	IP20	Mode de pose	apparent/saillie
Résistance aux chocs	IK04	Objet connecté	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.