

Chargeur USB Type-A + USB Type-C 3A 15W Mosaic Link 2 modules avec accessoire de raccordement livré - blanc



REF. 077581L

MOSAIC

LEGRAND

Finition Non Définie

47,79 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

INFORMATION PRODUIT

Produit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic Link, un chargeur USB répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Chargeur USB Type-A + Type-C Mosaic Link à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables - Avec accessoire de raccordement - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puits de prise : favorise le gain de place - Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
- Consommation en veille inférieure à 0,07W - Autoprotégé contre les surtensions réseau
- Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles

Avantages

Les 2 prises Type-A et Type-C permettent de brancher simultanément anciens et nouveaux terminaux électroniques

Les composants Mosaic Link permettent de reconfigurer facilement les installations et de limiter les coûts de maintenance - L'assemblage intuitif des prises avec l'accessoire de connexion offre de multiples possibilités de configuration de l'appareillage pour faire évoluer vos installations

Système Mosaic - prises de courant multi supports simples et prêt à poser

Les + installation

Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs bureau, goulottes et boîtes d'encastrement profondeur 50mm recommandée

Les + utilisation

Livré avec accessoire de raccordement permettant d'associer d'autres prises Mosaic Link

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	autre	Traitement antibactérien	Non
Type de chargeur USB	AC	Profondeur d'encastrement	33.5 mm
Nombre de sorties	2	Température d'utilisation /d'installation	0-45 °C
Tension de fonctionnement	220-250 V	Température de stockage	-20-70 °C
Fréquence	50-60 Hz	Type de tension	AC
Courant de sortie max.	3000 mA	Power Delivery	Non
Tension de sortie	5 V	Tension d'alimentation	110-240 V
Type de raccordement	autre	Courant d'alimentation	0-0.5 A
Type de montage	support de module	Consommation en veille	0.075 mA
Couleur	blanc	Neutre obligatoire	Oui
Numéro RAL	9003	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Largeur d'appareil	45 mm	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Hauteur d'appareil	45 mm	Sans halogène	Oui
Profondeur d'appareil	42 mm	Nombre de bornes	2
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm	Capacité des bornes	0-2.5 mm ²
Adapté à la classe de protection (IP)	IP40	Équipé de prise(s) de courant	Non
Résistance aux chocs	IK04	Équipé d'un porte étiquette	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.