



Dérivation vers passage de sol pour moulure DLPlus 60x20mm ou 75x20mm - blanc

REF. 0 328 05

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DLPlus, cet accessoire permet la dérivation d'une moulure vers un passage de plancher

- Dérivation vers passage de sol pour moulure DLPlus
- Pour Moulures 60mm x 20mm ou 75mm x 20mm
- Blanc - Livré avec un joint de couvercle extérieur
- Respect de l'indice de protection
- Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

Se clippe sur le profilé

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	92 mm	Auto-adhésif	Non
Hauteur	20 mm	Lèvre d'étanchéité	Non
Matériau	plastique	Avec revêtement antidérapant	Non
Sans halogène	Non	Température d'utilisation	-5 - 60 °C
Traitement antibactérien	Non	Classe de protection (IP)	autre
Couleur	blanc	Résistance aux chocs	autre
Numéro RAL	9003	Temperature de stockage	-25 - 60 °C