



## Contacteur de puissance CX<sup>3</sup> bobine 230V~ - 4P 250V~ - 25A - contact 4F - 2 modules

REF. 4 125 51

CX<sup>3</sup>

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CX<sup>3</sup>, contacteur de puissance modulaire, avec commande manuelle, permettant la commande à distance d'une charge par un interrupteur

- Contacteur de puissance CX<sup>3</sup> tétrapolaire 400V~ avec commande manuelle bobine 230V~
- Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
- Intensité maximum : 25A - Contact 4F - 2 modules
- Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX<sup>3</sup>
- Conforme à la norme NF EN 61095

### Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

### Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

### Information sur la gamme

La gamme CX<sup>3</sup> comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement normale	400-400 V		
Courant de fonctionnement nominal	25 A	Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)	1000 VA
Catégorie d'utilisation	1	Courseur pour commutation manuelle	Oui
Tension d'actionnement assignée	195-253 V	Largeur dans les unités de partition	2
Type de tension de fonctionnement	AC	Profondeur d'encastrement	44 mm
Type de tension d'actionnement	AC	Dispositifs auxiliaires possibles	Oui
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	4	Classe de protection (IP)	IP2X
Charge max. de lampe à incandescence	3000 W	Largeur hors tout	35.6 mm
Charge max. de lampe fluorescente	2100 VA	Hauteur hors tout	94.9 mm
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)	2200 VA	Profondeur/longueur hors tout	72.6 mm
		EAN/Gencode	3245064125512