



Micromodule pour rendre une VMC 2 vitesses connectée 250W max.

REF. 0 677 66

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

71,16 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Le micromodule connecté pour VMC la commande locale ou à distance de VMC via l'App Home + Control

- Micromodule pour VMC connecté 2 vitesses
- Compatible avec tous types de moteurs de VMC 2 vitesses jusqu'à 250W
- Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil pour VMC par association en tapotant la commande sans fil sur le micromodule

Avantages

Associé au pack de démarrage connecté, le micromodule peut être piloté manuellement, à distance via un smartphone ou par la voix

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Les + installation

S'installe au plus proche du moteur de la VMC

Les + utilisation

Permet de rendre une VMC 2 vitesses connectée, sans tirer de fils

Recommandations / restrictions d'usages

Pour connecter un micromodule pour VMC, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage		Profondeur d'encastrement	36 mm
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Résistance aux chocs (IK)	IK04
Modèle	relais	Classe de protection (IP)	IP41
Type de charge	charge inductive	Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C
Entrée de poste auxiliaire	Non	Température de stockage	45 °C
Mémoire de valeurs de luminosité	Non	Consommation en veille	0.1 mA
Utilisable avec un bouton	Oui	Neutre obligatoire	Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Utilisable avec un détecteur de présence	Oui	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Sans halogène	Oui
Utilisable avec un bouton radio	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Utilisable avec un bouton IR	Non	Type de borne	borne à vis
Type de montage	autre	Nombre de bornes	4
Matériau	plastique	Capacité des bornes	0.75 - 2.5 mm ²
Qualité du matériau	thermoplastique	Section de câble	0.75 - 2.5 mm ²
Traitement de surface	non traité	Equipé d'un porte étiquette	Non
Finition de la surface	brillant	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Couleur	blanc	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	Code CEI (Pack1)	non applicable
Transparent	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Tension nominale	230 V	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Fréquence	47 - 63 Hz	Objet connecté	Oui
Courant nominal assigné	230 A	Type de communication	Zigbee
Puissance de commutation	250 - 250 W	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store;Mac Apple Store
Type de fixation	autre	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Compatible avec Apple HomeKit	Oui	Pilotable à la voix	Oui
Compatible avec Google Assistant	Oui	Programmable	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Possible support IFTTT	Non	Connectable par box Internet	Oui
Largeur hors tout	22.5 mm	Assistants vocaux compatibles	Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant
Hauteur hors tout	45 mm	Nom de l'application	Home + Control
Profondeur/longueur hors tout	45 mm	Fonction d'usage du produit	Gestion Confort Thermique

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.