

Conduit IRL 3321 Ø20mm - gris RAL7035

REF. 07120

LEGRAND



1,56 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

IRL3321, conduit IRL3321 permettant de protéger les câbles dans des installations en résidentiel neuf, en rénovation ou en tertiaire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 20mm - Couleur gris RAL7035
- IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
- Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
- Longueur : 3m
- Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade

Avantages

- 3 couleurs disponibles pour une meilleure intégration à l'environnement de pose : gris, blanc et sable
- Conduits disponibles en diamètre 16mm à 63mm avec des accessoires tels que manchons, cintres et colliers de fixation pour une finition parfaite

Les + installation

Conduit tulipé permettant l'emboîtement des longueurs lors de l'installation - Recommandé pour une installation avec l'appareillage saillie Plexo

Les + utilisation

Bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme (classement matière M1) selon norme NF EN 61386-21

Recommandations / restrictions d'usages

Sensible aux hydrocarbures aromatiques (ex : benzène) et aux cétones (ex: acétone)

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)	Installation sur du béton	Non
Sans halogène	Non	Installation de machines et d'équipements	Non
Finition ignifugée	Oui	Installation à l'extérieur	Oui
Tenue à la flexion	Rigide	Diamètre intérieur	16.9 mm
Avec manchon	Oui	Diamètre externe	20 mm
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3)	Température de fonctionnement	-5-60 °C
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3)	Couche interne extrêmement glissante	Non
Montage encastré	Non	Couleur	Gris
Montage apparent	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Convient pour installation dans paroi creuse	Oui	EAN/Gencode	3414971487932

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.