

Disjoncteur de branchement version Enedis DPX³400AB 400A 4P sans mesure intégrée

REF. 4 225 96



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	9.625 dm ³
Poids	7769 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

DPX³ 400 AB

- Reçoivent les blocs différentiels DPX³ 630

400 A

- Déclencheurs électroniques S2, réglables de 260 à 400 A
- 4P
- Sans mesure intégrée

Caractéristiques Générales

DPX³-AB - disjoncteurs de branchement version Enedis de 90 à 400 A

- S'installent en aval d'un DPX-IS pour branchement à puissance surveillée de 36 à 250 kVA
- Commande frontale
- Appareils pré-étalonnés
- Réglages thermiques plombables
- 36000 A de pouvoir de coupure
- Cache-bornes plombables (à commander séparément)
- Bornes à cage livrées avec l'appareil
- Conformes à la norme NF IEC 60947-2