



## Coffret de sécurité réserve de clés - rouge

REF. 0 380 54

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Coffret protégeant les clefs de secours d'un usage non autorisé

- Coffret de sécurité réserve de clés - Rouge - IP44 - IK07
- Dimensions : 125mm x 125mm x 45mm
- Classe II
- Equipé de :
  - une porte vitrée sur charnières avec serrure à clé n° 850 (référence 001390)
  - 1 contact 4V= à 48V~ - 100mA, qui signale le bris de glace par renvoi sur alarme technique, référence 004276, 004277 ou référence 076682
  - 3 arrivées de câble pour presse étoupe PG7
- Polycarbonate

#### Les + installation

Raccordement par cosses à sertir pour câbles de section 0,25 à 0,5mm<sup>2</sup>

#### Recommandations / restrictions d'usages

Marteau brise glace (référence 038091) à commander séparément

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	saillie	Numéro RAL	3000
Type de couvercle	porte	Possibilité de montage en saillie	Oui
Finition du couvercle	avec échancrure	Nombre d'entrées de conduit	3
Type de porte	unique	Matériau du boîtier	plastique
Couvercle/porte transparent(e)	Oui	Traitement de surface	autre
Avec serrure	Oui	Avec plaque de montage	Non
Hauteur	125 mm	Adapté à un usage extérieur	Non
Largeur	125 mm	Adapté à un parafoudre	Non
Profondeur	45 mm	Classe de protection (IP)	IP44
Profondeur intérieure	35 mm	Classe de protection	II
Epaisseur de matériau du boîtier	2.8 mm	Résistance aux chocs	IK07
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle	2.8 mm	Maintien de fonction	sans