

Support plaque étanche pour montage encastré 3 postes horizontaux ou verticaux Plexo - gris

REF. 069687L

PLEXO

LEGRAND



A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo composable, support plaque étanche pour lieux humides, permet l'installation en encastré des mécanismes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Support encastré sur lequel sont installés les produits livrés en mode composable
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- 3 postes
- Gris

Avantages

- Un support qui peut être utilisé aussi bien en horizontal qu'en vertical du fait de la fixation du mécanisme symétrique à 90°

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre. En multiposte, une seule référence permet la pose en horizontal ou en vertical.

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	3	Type de traitement de la surface	Non traité
Sens de montage	Horizontal et vertical	Finition de la surface	Mat
Nombre d'unités, horizontales	3	Couleur	Gris
Nombre d'unités, verticales	1	Numéro RAL (équivalent)	7046
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	6	Transparent	Non
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Avec volet de protection	Non
Avec grille de montage	Non	Type de fixation	Fixation à vis
Montage encastré	Oui	Largeur	227 mm
Adapté à une boîte de sol	Non	Hauteur	85 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Profondeur	43.5 mm
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	-25-60 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Essence du bois en latin	Non applicable
Sans halogène	Oui	Certification du bois (liste)	Non applicable
Traitement antimicrobien	Non	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
		EAN/Gencode	3414971881457