

Lot de 6 connecteurs RJ45 LCS³ catégorie8 pour panneau STP droit et en angle

REF. 0 337 85

LCS³

LEGRAND



604,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LCS³, connecteurs RJ45 pour panneaux de brassage

- Lot de 6 connecteurs RJ45 LCS³ catégorie 8 pour panneau STP droit et en angle
- A connexion rapide sans outil
- Conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
- Repérage T568A et B avec codes couleurs

Les + installation

A installer dans des cassettes pour panneaux droits ou directement dans un panneau en angle ou une boîte de distribution de zone à équiper

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	jack	Largeur hors tout	17.5 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Hauteur hors tout	23 mm
Blindé	Oui	Profondeur/longueur hors tout	58 mm
Catégorie	autre	Résistance aux chocs (IK)	IK03
Type de raccordement contact pour connexion autodénudante		Classe de protection (IP)	IP20
Outil spécial requis	Non	Température d'utilisation /d'installation	-40 - 70 °C
Adapté à un câble rond	Oui	Température de stockage	-40 - 70 °C
Adapté à un câble plat	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Adapté à un conducteur multibrins	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Adapté à un conducteur massif	Oui	Equipé d'un porte étiquette	Non
Couleur	argent	Mode de pose	Autre
Plage AWG	22 - 24	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
		Nature d'embout entrée de cable	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.