Prise RJ 45 multimédia Céliane catégorie6 STP télévision , téléphone , informatique livré avec enjoliveur blanc

REF. 0 995 09 | **CÉLIANE** | **LEGRAND**

29,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Céliane, une prise multimédia prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Rendue obligatoire par la norme NF C 15-100, elle permet de brancher une télévision, un décodeur, un ordinateur, une imprimante réseau, un téléphone, une console de jeux, une Smart TV...
- A câbler exclusivement avec du câble cuivre 4 paires torsadées Grade2 TV
- Reçoit les différentes fiches RJ : RJ45, RJ12, RJ11
- Le nombre minimal de prises RJ45 est défini selon le coffret de communication installé
- Avec connecteur équipé d'un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l'utilisation d'un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d'erreur - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Montage apparent	Non
Montage encastré	Oui
Encastrement de canal	Non
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non
Type de fixation	Visser
Composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur	RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
Catégorie	6
Couleur	Blanc
Type de connexion	Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés	Oui
Raccordement de mise à la terre séparé	Non
Avec zone de texte	Non
Décharge séparée de câble de traction	Non
Type de montage raccordement de blindage	Autre
Direction de sortie	Droit
Avec protection contre la poussière	Oui
Classe de protection (IP)	IP20
Code couleur	Oui
Largeur d'appareil	74.2 mm
Hauteur d'appareil	74.2 mm
Profondeur d'appareil	40 mm
Nombre de modules (construction modulaire)	2
Profondeur d'encastrement	31 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Temperature d'utilisation /d'installation	-40-70 °C
Temperature de stockage	-40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Mode de pose	Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie	0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Nature d'embout entrée de cable	Non applicable
Entre axe de fixation verticale	0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale	0-0 mm
Maintien du cable	Non applicable
EAN/Gencode	3414971081024

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage	

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.