



Piquet de jardin étanche avec 2 prises 2P+T + 2 postes Plexo complet IP55 saillie - gris

REF. 0 697 49

PLEXO

LEGRAND

74,55 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo complet saillie, prises de courant étanches permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

- Piquet de jardin étanche équipé de prises Plexo complet saillie - Gris
- IP55 - Equipé de 2 prises 2P+T précâblées en face avant
- 1 seul mécanisme à câbler - 2 postes disponibles pour autres fonctions composables en face arrière
- Connexion à bornes à vis
- Livré complet avec 2 embouts - Plaque déclipée

Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	broche de contact de protection	Sans halogène	Oui
Contact de protection	Oui	Traitement de surface	non traité
Broche ronde de mise la terre	Oui	Finition de la surface	mat
Nombre de contacts actifs (ronds)	2	Traitement antibactérien	Non
Avec lampe de signalisation	Non	Avec dispositif on/off	Non
Avec alimentation USB incorporée	Non	Avec fonction d'itération	Oui
Nombre d'unités	2	Prise inclinée ou inclinable	Non
Nombre de phases	1	Courant nominal	16 A
Impression/marquage	degré de protection (IP)	Tension nominale	250 V
Type de raccordement	borne à vis	Fréquence	50 - 60 Hz
Avec couvercle à charnière	Oui	Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui	Résistance aux chocs	IK07
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Largeur d'appareil	153.3 mm
Couleur	gris	Hauteur d'appareil	482 mm
Numéro RAL (équivalent)	7016	Profondeur d'appareil	86 mm
Finition métallique	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Transparent	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Verrouillable	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Possible support IFTTT	Non
Encastrement isolé	Non	Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 60 °C
Avec éclairage d'orientation	Non	Température de stockage	-25 - 60 °C
Protection contre les surtensions	Non	Type de tension	AC
Protection différentielle	Non	Power Delivery	Non
Avec microfusible	Non	précâblé	Oui
Alimentation spéciale	sans alimentation spéciale	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Type de montage	autre	Section de câble	2.5 - 2.5 mm²
Type de fixation	autre	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Matériau	plastique	Maintien du câble	Autre
Qualité du matériau	thermoplastique	Couvercle	autre

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.