

**Art d'Arnould univers Epure liseuse 2 commandes - bronze**

REF. AR67342

ART D'ARNOULD

ARNOULD

**497,70 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Art d'Arnould Univers Epure Bronze, une commande d'éclairage qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

- Liseuse à LED 1W blanc chaud (3000K) Art d'Arnould
- Univers Epure Bronze
- Avec 1 va-et-vient à levier cylindrique pour le pilotage de la liseuse + 1 va-et-vient à levier cylindrique supplémentaire pour la commande d'un deuxième circuit d'éclairage
- Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête et d'un va-et-vient pour la commande (longueur du flexible 300mm) - Leviers noirs
- Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste profondeur 50mm

**Les + utilisation**

S'installe à la tête du lit et permet de disposer d'un éclairage directionnel

**Recommandations / restrictions d'usages**

Usage en intérieur uniquement

**Information sur la gamme**

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté à un montage mural	Oui	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-5 - 25 °C
Adapté à une suspension pendulaire	Non	Adapté aux lampes de secours	Non
Adapté à un montage au plafond	Non	Avec détecteur de mouvement	Non
Adapté à un montage encastré	Oui	Avec capteur de lumière	Non
Adapté à un montage en saillie	Non	Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie «F avec toit»	Non
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non	Avec grilles d'aération	Non
Compatible au poste de travail avec écran	Non	Adapté à la puissance de la lampe	1 - 1 W
Source lumineuse	LED non interchangeable	Flux lumineux efficace	110 lm
Avec source lumineuse	Oui	Couleur de la lumière	blanc
Douille	autre	Température de couleur	3000 - 3000 K
Matériau du boîtier	autre	Largeur	80 mm
Couleur du boîtier	bronze	Hauteur/profondeur	80 mm
Matériau du couvercle	sans verrine	Longueur	354 mm
Finition de la grille	sans	Hauteur/profondeur d'encastrement	39 mm
Type de tension	AC	Commande via Bluetooth	Non
Tension nominale	230 - 230 V	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Courant nominal	0.0043 - 0.039 mA	Compatible avec Google Assistant	Non
Appareil	driver LED tension constante	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec appareil	Non	Possible support IFTTT	Non
Pas de variation	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Répartition lumineuse	asymétrique	Température de stockage	-10 - 70 °C
Angle de rayonnement	faisceau diffus	Traitement antimicrobien	Non
Sortie de lumière	direct	Capacité des bornes	1.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20	Objet connecté	Non
Résistance aux chocs	IK02	Pilotable à la voix	Non
Classe de protection	II	Programmable	Non
Protection contre l'incendie "D"	Non	Connectable par box Internet	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.