



Interrupteur ou va-et-vient témoin avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet fixation saillie - gris

REF. 069712L

PLEXO

LEGRAND

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Interrupteur ou va-et-vient 10AX - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé en saillie
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Avantages

- Un boîtier composé d'une platine et d'un cadre - La platine de faible épaisseur et très rigide, permet une fixation aisée sur le support mural et une grande liberté de mouvement pour le câblage des fils
- Une fixation du mécanisme sur la platine symétrique à 90° qui permet l'arrivée des câbles/tubes par le haut, le bas, la droite ou la gauche tout en gardant la position standard du doigt de manœuvre à la verticale
- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps

Les + installation

Le concept de platine faible profondeur facilite le câblage des fils, qui peut être réalisé mécanisme clipsé ou déclipsé.

Pour fixer la platine sur des parois maçonnées (parpaings, enduits, briques, plâtre, etc.), privilégiez des chevilles universelles type COLORTECH 6X35 de chez Spit.

Pour une installation sur cloisons creuses, préférez des chevilles type DRIVA® ou STELLIX de chez Spit.

En multiposte, les 2 points de fixation repérés par des trous oblongs sont suffisants pour assurer la bonne tenue du boîtier sur le support de pose.

Recommandations / restrictions d'usages

Nécessite l'emploi d'un bornier de repiquage pour câbler le voyant

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	Va-et-vient	Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
Type de commande	Bascule/bouton	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Composition	Mécanisme complet avec cadre	Contact de report	Non
Interrupteur à bouton-poussoir	Non	Type de connexion	Borne automatique
Nombre de bascules d'actionnement	1	Interrupteur de chauffage	Non
Mode de pose	Saillie	Interrupteur de machine à laver	Non
Avec cadre/support de montage	Non	Largeur d'appareil	82 mm
Matériau	Plastique	Hauteur d'appareil	85 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur d'appareil	61 mm
Sans halogène	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Traitement antimicrobien	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition de la surface	Mat	Compatible IFTTT	Non
Couleur	Gris	Temperature d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Numéro RAL (équivalent)	7046	Temperature de stockage	-25-60 °C
Couleur de l'opérateur de commutation	Gris	Type de tension	AC
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Fréquence	50-60 Hz
Voyant	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Fonction d'éclairage	Éclairé sous tension	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Type d'éclairage	LED interchangeable	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55	Section de câble	1.5-2.5 mm²
Résistance aux chocs (IK)	IK08	Diamètre de tube pour produit saillie	16-25 mm
Tension nominale	250 V	EAN/Gencode	3414971881808