

## Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète pour fixation saillie - sable



REF. 069776L

PLEXO

LEGRAND

Finition Sable

14,94 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

A reçu le prix iF Design Award 2022

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo complet saillie, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

- Prise de courant 2P+T 16A 250V - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé en saillie
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

### Avantages

Un boîtier composé d'une platine et d'un cadre - La platine de faible épaisseur et très rigide, permet une fixation aisée sur le support mural et une grande liberté de mouvement pour le câblage des fils

Une fixation du mécanisme sur la platine symétrique à 90° qui permet l'arrivée des câbles/tubes par le haut, le bas, la droite ou la gauche tout en gardant l'ouverture du volet de la prise vers le haut

### Les + installation

Le concept de platine de faible profondeur permet de faciliter le câblage des fils qui peut être réalisé avec le mécanisme clipsé ou déclipsé. En complément, le joint périphérique arrière compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose.

### Les + utilisation

Une couleur beige qui s'associe avec les teintes courantes des murs extérieurs en résidentiel

### Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement de surface	Non traité
		Finition de la surface	Mat
Modèle	Broche de contact de protection	Traitement antibactérien	Non
Contact de protection	Oui	Avec dispositif on/off	Non
Broche ronde de mise la terre	Oui	Avec fonction d'itération	Non
Nombre de contacts actifs (ronds)	2	Courant nominal	16 A
Avec lampe de signalisation	Non	Tension nominale	250 V
Avec alimentation USB incorporée	Non	Fréquence	50-60 Hz
Nombre d'unités	1	Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Nombre de phases	1	Résistance aux chocs	IK08
Impression/marquage	Degré de protection (IP)	Largeur d'appareil	82 mm
Type de raccordement	Autre	Hauteur d'appareil	85 mm
Protection accrue contre les contacts accidentels	Non	Profondeur d'appareil	64 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Couleur	Beige	Compatible avec Google Assistant	Non
Numéro RAL (équivalent)	1013	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition métallique	Non	Possible support IFTTT	Non
Transparent	Non	Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Verrouillable	Non	Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Mécanisme d'éjection	Non	Température de stockage	-25-60 °C
Avec éclairage fonctionnel	Non	Type de tension	AC
Avec éclairage d'orientation	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Protection contre les surtensions	Non	précâblé	Non
Protection différentielle	Non	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Avec microfusible	Non	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale	Section de câble	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Type de montage	Saillie	Diamètre de tube pour produit saillie	16-25 mm
Type de fixation	Fixation avec vis	Maintien du câble	Non applicable
Matériau	Plastique	Couvercle	Autre
Qualité du matériau	Thermoplastique	EAN/Gencode	3414972110556
Sans halogène	Oui		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.