

Repère CAB 3 pour filerie 0,15mm² à 0,5mm² et blocs de jonction avec lettre majuscule O

REF. 0 381 24

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Repères pour filerie 0,15 à 0,5 mm² et 0,5 à 1,5 mm² et blocs de jonction

- Sur blocs de jonction Viking 3 :
- 4 repères 0,15 à 0,5 mm² maxi
- 3 repères 0,5 à 1,5 mm² maxi
- Repères de 0,15 à 0,5² : réglettes de 25 repères
- Repères de 0,5 à 1,5² : réglettes de 30 repères

Lettres :

- Noir sur fond jaune
- O

Caractéristiques générales

Système de repérage CAB 3™ - pour filerie et blocs de jonction Viking 3

Permettent le repérage de fils ou blocs de jonction Viking 3

Information sur la gamme

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	forme de livret	Largeur	2.3 mm
Crantage	sans	Couleur	jaune
Matériau	plastique	Transparent	Non
Diamètre du conducteur	0.4 - 0.8 mm	Avec zone de texte	Oui
Diamètre de câble	1 - 2.3 mm	Impression	lettres
Longueur	5 mm	Type de montage	encoche