

## Poussoir NO-NF lumineux porte-étiquette avec voyant étanche Plexo 10A IP55 IK08 complet fixation encastré - anthracite



REF. 069854L

PLEXO

LEGRAND

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Poussoir NO+NF 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules
- Livré avec voyant 12V

### Avantages

- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps
- Fermeture de la façade par 4 points (1/4 tour) pour assurer l'étanchéité quelle que soit la configuration de l'installation

### Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre

### Les + utilisation

Permet de commander un circuit via un télérupteur TBT

### Recommandations / restrictions d'usages

Possibilité de rajouter l'accessoire griffe standard référence 069796L ou l'accessoire griffe longue référence 069797L pour installation sur une boîte d'encastrement sans vis

Particulièrement adapté à un usage de "bouton extérieur pour sonnette"

### Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition		Transparent	Non
Mécanisme complet avec cadre		Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Modèle	Autre	Type d'impression	Sans
Type de commande	Bouton-poussoir	Adapté à l'indice de protection (IP)	IP55
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	Largeur d'appareil	85 mm
Nombre de contacts inverseurs	1	Hauteur d'appareil	85 mm
Version sans contact	Non	Profondeur d'appareil	54 mm
Nombre de bascules d'actionnement	1	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Tension nominale	12 V	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A	Compatible avec Google Assistant	Non
Avec éclairage	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Source lumineuse fournie	Oui	Compatible IFTTT	Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non	Profondeur d'encastrement	28.5 mm
Contact de report	Non	Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Type de connexion	Borne automatique	Température de stockage	-25-60 °C
Mode de pose	Encastré	Type de tension	AC
Type de fixation	Fixation à griffes/vis	Fréquence	50-60 Hz
Matériau	Plastique	Neutre obligatoire	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Sans halogène	Oui	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Traitement antimicrobien	Non	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Type de traitement de la surface	Non traité	Section de câble	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Finition de la surface	Mat	Diamètre de tube pour produit saillié	16-25 mm
Couleur	Anthracite	EAN/Gencode	3414971883895
Numéro RAL (équivalent)	7016		