



Poussoir NO-NF lumineux porte-étiquette avec voyant étanche Plexo 10A IP55 IK08 complet fixation encastré - anthracite

REF. 069854L

PLEXO

LEGRAND

38,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Poussoir NO+NF 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules
- Livré avec voyant 12V

Avantages

- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps
- Fermeture de la façade par 4 points (1/4 tour) pour assurer l'étanchéité quelle que soit la configuration de l'installation

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre

Les + utilisation

Permet de commander un circuit via un télérupteur TBT

Recommandations / restrictions d'usages

Possibilité de rajouter l'accessoire griffe standard référence 069796L ou l'accessoire griffe longue référence 069797L pour installation sur une boîte d'encastrement sans vis

Particulièrement adapté à un usage de "bouton extérieur pour sonnette"

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------|
| Composition | Mécanisme complet avec cadre | Transparent | Non |
| Modèle | Autre | Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
| Type de commande | Bouton-poussoir | Type d'impression | Sans |
| Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 | Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
| Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 | Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
| Nombre de contacts inverseurs | 1 | Largeur d'appareil | 85 mm |
| Version sans contact | Non | Hauteur d'appareil | 85 mm |
| Nombre de bascules d'actionnement | 1 | Profondeur d'appareil | 54 mm |
| Tension nominale | 12 V | Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
| Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A | Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Avec éclairage | Oui | Compatible avec Google Assistant | Non |
| Source lumineuse fournie | Oui | Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Equippé d'un signal lumineux complémentaire | Non | Compatible IFTTT | Non |
| Contact de report | Non | Profondeur d'encastrement | 28.5 mm |
| Type de connexion | Borne automatique | Température d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
| Mode de pose | Encastré | Température de stockage | -25-60 °C |
| Type de fixation | Fixation à griffes/vis | Type de tension | AC |
| Matériau | Plastique | Fréquence | 50-60 Hz |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Neutre obligatoire | Non |
| Sans halogène | Oui | Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Traitement antimicrobien | Non | Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm ² |
| Type de traitement de la surface | Non traité | Nature du câble pour connexion | Souple ou rigide |
| Finition de la surface | Mat | Section de câble | 1.5-2.5 mm ² |
| Couleur | Anthracite | Diamètre de tube pour produit saillié | 16-25 mm |
| Numéro RAL (équivalent) | 7016 | EAN/Gencode | 3414971883895 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.