

## Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 2P stable verrouillé en 0

REF. 0 239 93

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Manipulateur non lumineux Osmoz composable
- 2P stable verrouillé en 0 - Applications spéciales - IP65
- Livré avec étrier 3 positions
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

### Recommandations / restrictions d'usages

S'utilise avec bloc 022956 à commander séparément

### Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Fixation centrale, diamètre du trou	22.5 mm	Signal de sortie analogique configurable	Non
Longueur du joystick	70 mm	Avec bague frontale	Non
Nombre de directions d'actionnement	4	Matériau de la bague frontale	plastique
Avec retour automatique à la position 0	Non	Couleur de bague frontale	noir
Verrouillage en position 0	Non	Classe de protection (IP)	IP65
Générateur de code	Non	Degré de protection (NEMA)	4